

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: NO.12-32****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130030 NO.12-32 |
| GTIN | 4062406034498 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 32
Závit Ø: 5,49 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 4,8 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stoupání závitů | 0,794 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Chodů na palec | 32 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Ø otvoru pod závit | 4,8 mm |
| Celková délka L | 80 mm |
| Řezný materiál | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Hloubka závitu | 16,47 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Závit Ø | 5,49 mm |
| Stopka 4hran □ | 4,9 mm |
| Druh závitu | UNEF |
| Rozměr závitu | 12-32 UNEF |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |