

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 2-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 2-16
GTIN	4062406036423
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 50,8 mm  
Celková délka L: 250 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 40 mm  
Stopka 4hran □: 32 mm  
Ø otvoru pod závit: 49,3 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	50,8 mm
Ø otvoru pod závit	49,3 mm
Norma	DIN 376
Celková délka L	250 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	16

Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	1,588 mm
Hloubka závitu	101,6 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	2-16 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník