

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1/4-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1/4-36
GTIN	4062406034559
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 36
Závit Ø: 6,35 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 7 mm
Stopka 4hran □: 5,5 mm
Ø otvoru pod závit: 5,7 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	5,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	7 mm
Hloubka závitů	19,05 mm
Chodů na palec	36
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	80 mm

Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	5,7 mm
Závit Ø	6,35 mm
Stoupání závitu	0,706 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1/4-36 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník