

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.3/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.3/16-20
GTIN	4062406035594
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 30,162 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 22 mm
Stopka 4hran □: 18 mm
Ø otvoru pod závit: 28,97 mm

Technický popis

Stoupání závitů	1,27 mm
Ø otvoru pod závit	28,97 mm
Celková délka L	180 mm
Norma	DIN 376
Závit Ø	30,162 mm
Hloubka závitů	60,32 mm
Počet břitů Z	4

Chodů na palec	20
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	18 mm
Ø stopky D _s	22 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.3/16-20 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník