

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 3/8-40****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130030 3/8-40 |
| GTIN | 4062406034696 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 40
Závit Ø: 9,525 mm
Celková délka L: 100 mm
Ø stopky D_s: 10 mm
Stopka 4hran □: 8 mm
Ø otvoru pod závit: 9 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Chodů na palec | 40 |
| Stopka 4hran □ | 8 mm |
| Hloubka závitů | 28,59 mm |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Stoupání závitů | 0,635 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Celková délka L | 100 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Ø otvoru pod závit | 9 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Počet břitů Z | 3 |
| Závit Ø | 9,525 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Druh závitu | UNS |
| Rozměr závitu | 3/8-40 UNS |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |