

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.7/16-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1.7/16-8
GTIN	4062406038137
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 8
Závit Ø: 36,512 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 28 mm
Stopka 4hran □: 22 mm
Ø otvoru pod závit: 33,5 mm

Technický popis

Celková délka L	200 mm
Chodů na palec	8
Stopka 4hran □	22 mm
Ø otvoru pod závit	33,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Stoupání závitů	3,175 mm

Počet břitů Z	4
Hloubka závitu	73 mm
Závit Ø	36,512 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Počet drážek na třísky	4
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.7/16-8 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník