

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 5/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 5/16-20
GTIN	4062406034672
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 7,94 mm  
Celková délka L: 90 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 8 mm  
Stopka 4hran □: 6,2 mm  
Ø otvoru pod závit: 6,7 mm

**Technický popis**

Závit Ø	7,94 mm
Hloubka závitů	23,82 mm
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	20
Celková délka L	90 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3

Stopka 4hran □	6,2 mm
Ø otvoru pod závit	6,7 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Stoupání závitu	1,27 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	5/16-20 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník