

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 3/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 3/8-16
GTIN	4062406034764
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNC  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 9,525 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 7,95 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	8 mm
Chodů na palec	16
Stoupání závitu	1,588 mm
Celková délka L	100 mm
Hloubka závitu	28,59 mm

Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	9,525 mm
Ø otvoru pod závit	7,95 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	3/8-16 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník