

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 7/8-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 7/8-20
GTIN	4062406035266
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 22,23 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 21,15 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 376
Závit Ø	22,23 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	14,5 mm
Ø otvoru pod závit	21,15 mm
Chodů na palec	20

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitu	66,69 mm
Celková délka L	140 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Druh závitu	UNEF
Rozměr závitu	7/8-20 UNEF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník