

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 15/16-16****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130031 15/16-16 |
| GTIN | 4062406037581 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 23,812 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 18 mm
Stopka 4hran □: 14,5 mm
Ø otvoru pod závit: 22,3 mm

Technický popis

| | |
|------------------------|-----------|
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Závit Ø | 23,812 mm |
| Ø otvoru pod závit | 22,3 mm |
| Stoupání závitů | 1,588 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Řezný materiál | HSS E |
| Stopka 4hran □ | 14,5 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Chodů na palec | 16 |
| Celková délka L | 160 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Hloubka závitu | 47,64 mm |
| Ø stopky D _s | 18 mm |
| Druh závitu | UN-LH |
| Rozměr závitu | 15/16-16 UN LH |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | levé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |