

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 5/8-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 5/8-14
GTIN	4062406037307
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 15,88 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 12 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 14,2 mm

Technický popis

Norma	DIN 376
Celková délka L	110 mm
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	9 mm
Ø otvoru pod závit	14,2 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Stoupání závitů	1,814 mm

Chodů na palec	14
Závit Ø	15,88 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	47,64 mm
Druh závitů	UNS-LH
Rozměr závitů	5/8-14 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník