

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.5/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1.5/16-16
GTIN	4062406037987
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 33,338 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 28 mm
Stopka 4hran □: 22 mm
Ø otvoru pod závit: 31,75 mm

Technický popis

Závit Ø	33,338 mm
Celková délka L	200 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	66,69 mm
Stopka 4hran □	22 mm

Ø otvoru pod závit	31,75 mm
Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	28 mm
Chodů na palec	16
Stoupání závitu	1,588 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.5/16-16 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník