

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1/2-13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1/2-13
GTIN	4062406037161
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Stoupání závitu	1,954 mm
Celková délka L	110 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Závit Ø	12,7 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	10,73 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	9 mm
Chodů na palec	13
Hloubka závitu	38,1 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Druh závitu	UNC-LH

Rozměr závitu	1/2-13 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník