

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: NO.12-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 NO.12-24
GTIN	4062406034511
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 5,49 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 4,47 mm

**Technický popis**

Hloubka závitů	16,47 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	5,49 mm
Stoupání závitů	1,058 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Počet břitů Z	3

Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	4,47 mm
Chodů na palec	24
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	80 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	12-24 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník