

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.1/2-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.1/2-12
GTIN	4062406035952
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 12

Závit Ø: 38,1 mm

Celková délka L: 200 mm

Ø stopky D_s: 32 mm

Stopka 4hran □: 24 mm

Ø otvoru pod závit: 36 mm

Technický popis

Stoupání závitů	2,117 mm
Ø otvoru pod závit	36 mm
Stopka 4hran □	24 mm
Závit Ø	38,1 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	32 mm
Počet břitů Z	4
Hloubka závitů	76,2 mm

Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	200 mm
Chodů na palec	12
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	1.1/2-12 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník