

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: NO.3-48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 NO.3-48
GTIN	4062406000196
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 48
Závit Ø: 2,52 mm
Celková délka L: 50 mm
Ø stopky D_s: 2,8 mm
Stopka 4hran □: 2,1 mm
Ø otvoru pod závit: 2,05 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	2,52 mm
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Hloubka závitů	7,56 mm

Ø stopky D _s	2,8 mm
Stoupání závitu	0,529 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Chodů na palec	48
Norma	DIN 371
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	3-48 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník