

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1-27
GTIN	4062406037604
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 27
Závit Ø: 25,4 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 20 mm
Stopka 4hran □: 16 mm
Ø otvoru pod závit: 24,5 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Závit Ø	25,4 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Stoupání závitů	0,94 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	76,2 mm
Stopka 4hran □	16 mm

Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Celková délka L	160 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	27
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1-27 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník