

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 7/16-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 7/16-24
GTIN	4062406037048
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 11,11 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 9 mm  
Stopka 4hran □: 7 mm  
Ø otvoru pod závit: 10,1 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	10,1 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	7 mm
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitů	33,33 mm
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	24

Celková délka L	110 mm
Stoupání závitu	1,058 mm
Závit Ø	11,11 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	7/16-24 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník