

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.1/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.1/8-12
GTIN	4062406035556
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 28,575 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 22 mm
Stopka 4hran □: 18 mm
Ø otvoru pod závit: 26,5 mm

Technický popis

Celková délka L	180 mm
Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	57,15 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	12
Stoupání závitů	2,117 mm

Ø stopky D _s	22 mm
Závit Ø	28,575 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Stopka 4hran □	18 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	1.1/8-12 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník