

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1-8
GTIN	4062406037680
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 8  
Závit Ø: 25,4 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 22,15 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	16 mm
Hloubka závitů	76,2 mm
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	25,4 mm
Norma	DIN 376

Počet břitů Z	4
Chodů na palec	8
Stoupání závitu	3,175 mm
Ø otvoru pod závit	22,15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	1-8 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník