

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1/4-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1/4-27
GTIN	4062406036829
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Hloubka závitů	19,05 mm
Ø otvoru pod závit	5,45 mm
Norma	DIN 371
Stoupání závitů	0,941 mm
Celková délka L	80 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	5,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	7 mm
Chodů na palec	27
Závit Ø	6,35 mm
Druh závitů	UNS-LH

Rozměr závitu	1/4-27 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník