

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 7/8-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 7/8-27
GTIN	4062406037482
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	21,4 mm
Stoupání závitu	0,941 mm
Celková délka L	140 mm
Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	14,5 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	27
Závit Ø	22,23 mm
Hloubka závitu	66,69 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Druh závitu	UNS-LH

Rozměr závitu	7/8-27 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník