

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1/4-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1/4-27
GTIN	4062406034580
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 27
Závit Ø: 6,35 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 7 mm
Stopka 4hran □: 5,5 mm
Ø otvoru pod závit: 5,45 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	27
Hloubka závitů	19,05 mm
Stoupání závitů	0,94 mm
Závit Ø	6,35 mm
Celková délka L	80 mm
Ø otvoru pod závit	5,45 mm

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	5,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	7 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1/4-27 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník