

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 5/16-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 5/16-27
GTIN	4062406036898
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Závit Ø	7,94 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	27
Hloubka závitů	23,79 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Stoupání závitů	0,941 mm
Celková délka L	90 mm
Ø otvoru pod závit	7,1 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Druh závitů	UNS-LH

Rozměr závitu	5/16-27 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník