

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 7/16-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 7/16-28
GTIN	4062406034788
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 28
Závit Ø: 11,11 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 9 mm
Stopka 4hran □: 7 mm
Ø otvoru pod závit: 10,35 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	9 mm
Celková délka L	110 mm
Chodů na palec	28
Norma	DIN 376
Stoupání závitů	0,907 mm
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	7 mm

Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	10,35 mm
Počet břitů Z	3
Hloubka závitů	33,33 mm
Závit Ø	11,11 mm
Druh závitů	UNEF
Rozměr závitů	7/16-28 UNEF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník