

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 9/16-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 9/16-27
GTIN	4062406037185
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Norma	DIN 376
Ø stopky D_s	11 mm
Závit Ø	14,29 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,941 mm
Chodů na palec	27
Ø otvoru pod závit	13,4 mm
Hloubka závitu	57,16 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	UNS-LH

Rozměr závitu	9/16-27 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník