

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: NO.5-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 NO.5-40
GTIN	4062406038816
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 40  
Závit Ø: 3,18 mm  
Celková délka L: 56 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Stopka 4hran □: 2,7 mm  
Ø otvoru pod závit: 2,59 mm

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	2,7 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,59 mm
Stoupání závitů	0,635 mm

Celková délka L	56 mm
Hloubka závitů	9,54 mm
Chodů na palec	40
Norma	DIN 371
Závit Ø	3,18 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	5-40 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník