

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.3/4-5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130031 1.3/4-5 |
| GTIN | 4062406038489 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 5
Závit Ø: 44,45 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 39,26 mm

Technický popis

| | |
|--------------------|----------|
| Řezný materiál | HSS E |
| Stopka 4hran □ | 29 mm |
| Stoupání závitů | 5,08 mm |
| Chodů na palec | 5 |
| Počet břitů Z | 4 |
| Závit Ø | 44,45 mm |
| Ø otvoru pod závit | 39,26 mm |
| Norma | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|---|
| Hloubka závitu | 88,9 mm |
| Ø stopky D _s | 36 mm |
| Celková délka L | 220 mm |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Druh závitu | UNC-LH |
| Rozměr závitu | 1.3/4-5 UNC LH |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | levé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |