

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1-8
GTIN	4062406039929
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 8  
Závit Ø: 25,4 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 22,15 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	8
Závit Ø	25,4 mm
Počet břitů Z	4
Stoupání závitů	3,175 mm
Celková délka L	160 mm
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	4

Ø otvoru pod závit	22,15 mm
Hloubka závitů	76,2 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	1-8 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník