

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.1/2-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 1.1/2-12
GTIN	4062406042677
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 38,1 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm  
Stopka 4hran □: 24 mm  
Ø otvoru pod závit: 36 mm

**Technický popis**

Závit Ø	38,1 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Stopka 4hran □	24 mm
Hloubka závitů	76,2 mm
Celková délka L	200 mm
Chodů na palec	12
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	36 mm

Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	2,117 mm
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNF-LH
Rozměr závitu	1.1/2-12 UNF LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník