

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 0,390-27****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130035 0,390-27 |
| GTIN | 4062406039257 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 27
Závit Ø: 9,906 mm
Celková délka L: 100 mm
Ø stopky D_s: 10 mm
Stopka 4hran □: 8 mm
Ø otvoru pod závit: 9 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Stoupání závitů | 0,94 mm |
| Závit Ø | 9,906 mm |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Řezný materiál | HSS E |
| Stopka 4hran □ | 8 mm |
| Ø otvoru pod závit | 9 mm |
| Hloubka závitů | 19,812 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Chodů na palec | 27 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Celková délka L | 100 mm |
| Druh závitu | UNS |
| Rozměr závitu | 0,390-27 UNS |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |