

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.11/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1.11/16-16
GTIN	4062406038380
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 42,862 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 41,35 mm

Technický popis

Chodů na palec	16
Norma	DIN 376
Celková délka L	220 mm
Závit Ø	42,862 mm
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	41,35 mm

Stopka 4hran □	29 mm
Stoupání závitu	1,588 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Hloubka závitu	85,72 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.11/16-16 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník