

Garant
Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.5/8-14

Údaje o objednávce

Artikové číslo	130035 1.5/8-14
GTIN	4062406040567
Třída artiklu	10N

Popis
Upozornění:

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
 Minimální objednané množství: 1 ks
 Speciální výroba - vrácení vyloučeno
 Druh závitů: UNS
 Řezný materiál: HSS E
 Norma: DIN 376
 Chodů na palec: 14
 Závit Ø: 41,275 mm
 Celková délka L: 200 mm
 Ø stopky D_s: 32 mm
 Stopka 4hran □: 24 mm
 Ø otvoru pod závit: 39,5 mm

Technický popis

Hloubka závitů	82,55 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	200 mm
Stoupání závitů	1,814 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	24 mm

Ø otvoru pod závit	39,5 mm
Závit Ø	41,275 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	14
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	1.5/8-14 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník