

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.7/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1.7/8-16
GTIN	4062406038557
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 47,625 mm  
Celková délka L: 250 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 36 mm  
Stopka 4hran □: 29 mm  
Ø otvoru pod závit: 46,1 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Hloubka závitů	95,25 mm
Celková délka L	250 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	29 mm
Počet břitů Z	4

Stoupání závitu	1,588 mm
Závit Ø	47,625 mm
Chodů na palec	16
Ø otvoru pod závit	46,1 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.7/8-16 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník