

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.3/4-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.3/4-8
GTIN	4062406040710
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 8  
Závit Ø: 44,45 mm  
Celková délka L: 220 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 36 mm  
Stopka 4hran □: 29 mm  
Ø otvoru pod závit: 41,4 mm

**Technický popis**

Celková délka L	220 mm
Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	8
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	88,9 mm
Ø otvoru pod závit	41,4 mm
Závit Ø	44,45 mm
Řezný materiál	HSS E

Stoupání závitu	3,175 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Počet břitů Z	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.3/4-8 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník