

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.11/16-20****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikové číslo | 130036 1.11/16-20 |
| GTIN | 4062406042844 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 42,862 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 41,68 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Norma | DIN 376 |
| Závit Ø | 42,862 mm |
| Chodů na palec | 20 |
| Ø otvoru pod závit | 41,68 mm |
| Ø stopky D _s | 36 mm |
| Stopka 4hran □ | 29 mm |
| Celková délka L | 220 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Stoupání závitu | 1,27 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Hloubka závitu | 85,72 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Druh závitu | UN-LH |
| Rozměr závitu | 1.11/16-20 UN LH |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | levé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |