

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 7/16-24****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130035 7/16-24 |
| GTIN | 4062406039288 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 24
Závit Ø: 11,11 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 9 mm
Stopka 4hran □: 7 mm
Ø otvoru pod závit: 10,1 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Závit Ø | 11,11 mm |
| Stoupání závitů | 1,058 mm |
| Stopka 4hran □ | 7 mm |
| Ø otvoru pod závit | 10,1 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Ø stopky D _s | 9 mm |
| Chodů na palec | 24 |

| | |
|----------------------------|---|
| Počet břitů Z | 3 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Norma | DIN 376 |
| Hloubka závitu | 33,33 mm |
| Celková délka L | 110 mm |
| Druh závitu | UNS |
| Rozměr závitu | 7/16-24 UNS |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |