

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 0,390-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 0,390-27
GTIN	4062406043735
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 27  
Závit Ø: 9,91 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 9 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	27
Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	8 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	0,94 mm
Celková délka L	100 mm
Řezný materiál	HSS E

Počet břitů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Závit Ø	9,91 mm
Hloubka závitů	24,78 mm
Ø otvoru pod závit	9 mm
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	0,390-27 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník