



Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: D2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465550 D2
GTIN	7640110696347
Třída artiklu	47C

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní **skleněná optika Leica** v obzvláště stabilním **plášti z magnézia** odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Power Range Technologie™ pro měření **až do 150 m bez cílové desky**. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1. Malý a dobře ovladatelný laserový měřicí přístroj vzdáleností pro interiéry.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku. Včetně 2 × baterií č. 081561 vel. LR3.

Upozornění:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím bezplatné aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 4.3, Apple od iPhone 4s). Snadné vytváření skic.

Technický popis

Hmotnost	100 g
----------	-------

Nepřímé měření (Pythagoras)	ano
Délka	116 mm
Výška	26 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Dosah	100 m
Sčítání/odčítání	ano
Vyvolání posledních měření	ano
Minimální / maximální měření	ano
Šířka	44 mm
Výpočet plochy a objemu	ano
Napájení	081561 LR3
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Multifunkční koncovka	ano
Přesnost měření	±1,5 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Počet obsažených baterií	2
Řada	DISTO™
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Třída laseru dle IEC 825-1	2
Druh produktu	Přístroj na měření vzdálenosti

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3