

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 5/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 5/16-18
GTIN	4062406041403
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 7,94 mm
Celková délka L: 90 mm
Ø stopky D_s: 8 mm
Stopka 4hran □: 6,2 mm
Ø otvoru pod závit: 6,55 mm

Technický popis

Hloubka závitů	23,82 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	8 mm
Chodů na palec	18
Stoupání závitů	1,411 mm
Ø otvoru pod závit	6,55 mm

Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Celková délka L	90 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	7,94 mm
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	5/16-18 UNC LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník