

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.12-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 NO.12-32
GTIN	4062406041212
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 32
Závit Ø: 5,49 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 4,8 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	4,8 mm
Závit Ø	5,49 mm
Hloubka závitů	16,47 mm
Chodů na palec	32
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	6 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm

Celková délka L	80 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,794 mm
Norma	DIN 371
Druh závitu	UNEF-LH
Rozměr závitu	12-32 UNEF LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník