

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1/4-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 1/4-32
GTIN	4062406041281
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 32  
Závit Ø: 6,35 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 7 mm  
Stopka 4hran □: 5,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 5,7 mm

**Technický popis**

Závit Ø	6,35 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	5,7 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	32
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm

Stoupání závitu	0,794 mm
Počet břitů Z	3
Hloubka závitu	19,05 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	80 mm
Druh závitu	UNEF-LH
Rozměr závitu	1/4-32 UNEF LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník