

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 1-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 1-18
GTIN	4062406044350
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 18  
Závit Ø: 25,4 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 24,25 mm

**Technický popis**

Závit Ø	25,4 mm
Ø otvoru pod závit	24,25 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	1,411 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm

Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	63,5 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Chodů na palec	18
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	1-18 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník