

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.7/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 1.7/16-20
GTIN	4062406042578
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 36,512 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 28 mm
Stopka 4hran □: 22 mm
Ø otvoru pod závit: 35,32 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Stoupání závitů	1,27 mm
Celková délka L	200 mm
Ø otvoru pod závit	35,32 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	36,512 mm

Ø stopky D _s	28 mm
Chodů na palec	20
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	22 mm
Hloubka závitu	73 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.7/16-20 UN LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník