

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 7/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 7/8-12
GTIN	4062406042028
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 22,23 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 20,2 mm

**Technický popis**

Závit Ø	22,23 mm
Ø otvoru pod závit	20,2 mm
Chodů na palec	12
Stoupání závitů	2,117 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	14,5 mm
Počet drážek na třísky	3

Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Norma	DIN 376
Celková délka L	140 mm
Hloubka závitů	66,69 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	7/8-12 UN LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník