

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 5/8-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130036 5/8-27
GTIN	4062406041731
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 27  
Závit Ø: 15,88 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 15 mm

**Technický popis**

Celková délka L	110 mm
Chodů na palec	27
Ø otvoru pod závit	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitů	47,64 mm

Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,94 mm
Norma	DIN 376
Závit Ø	15,88 mm
Počet břitů Z	3
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	5/8-27 UNS LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník