

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 11/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 11/16-20
GTIN	4062406044060
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 17,462 mm
Celková délka L: 125 mm
Ø stopky D_s: 14 mm
Stopka 4hran □: 11 mm
Ø otvoru pod závit: 16,25 mm

Technický popis

Chodů na palec	20
Ø stopky D _s	14 mm
Hloubka závitů	43,7 mm
Závit Ø	17,462 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Ø otvoru pod závit	16,25 mm
Celková délka L	125 mm

Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Stopka 4hran □	11 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	11/16-20 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník