

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 1.1/8-24****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130040 1.1/8-24 |
| GTIN | 4062406044466 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 24
Závit Ø: 28,575 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 22 mm
Stopka 4hran □: 18 mm
Ø otvoru pod závit: 27,75 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stoupání závitů | 1,058 mm |
| Ø otvoru pod závit | 27,75 mm |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Ø stopky D _s | 22 mm |
| Celková délka L | 180 mm |
| Chodů na palec | 24 |
| Řezný materiál | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Závit Ø | 28,575 mm |
| Stopka 4hran □ | 18 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Norma | DIN 376 |
| Hloubka závitů | 71,44 mm |
| Druh závitů | UNS |
| Rozměr závitů | 1.1/8-24 UNS |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závit | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |