

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 2-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 2-14
GTIN	4062406045395
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 50,8 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 49,25 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	49,25 mm
Hloubka závitů	127 mm
Chodů na palec	14
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	250 mm

Stoupání závitu	1,814 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Norma	DIN 376
Závit Ø	50,8 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	2-14 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník