

3M Scotch-Brite™

Kompaktní odjehlovací kotouč (SiC), DB-WL, Ø kotouč×šířka×Ø otvoru: 203X25X76mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	568731 203X25X76
GTIN	50048011187643
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí **reprodukovatelný finiš**, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. **Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.**

Použití:

Na **stojanových bruskách** nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1–2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785. Odjehlovací kotouč z vláknitého rouna. **Pro odstraňování větších otřepů** na lisovaném místě, pro **zaoblování** vydutých přechodů a hran bez vytváření sekundárních otřepů.

Technický popis

Provedení	9S fine
Stupeň jemnosti	jemný
Stupeň tvrdosti	extra tvrdý
Ø kotouče	203 mm

Ø otvoru	76 mm
Šířka	25 mm
Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Atribut názvu produktu	DB-WL
Označení výrobce	DB-WL
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		